

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	261106 16/11
GTIN	4045197655479
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Pään pituus L ₁	13 mm
ISO-koodi pidin	SVHBR/L 1616H11
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500