

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261111 16/11
GTIN	4045197655837
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	100 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	8 mm
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SVBN 1616H11
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500