

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	261108 20/11
GTIN	4045197655776
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Pään pituus L ₁	23 mm
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2020K11
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500