

Garant**eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273830 25/4
GTIN	4045197517203
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	4 mm
Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Toimintaleveys L_4	26,5 mm
Pään pituus L_1	40,5 mm
Pistosyvyys t_{\max}	20 mm
Kokonaispituus L	112 mm
Sarja	Eco
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	279815 7
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30	674248 TX30
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600