

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261106 20/11
GTIN	4045197655486
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SVHBR/L 2020K11
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Varren koko	20 mm
Terän koko	11 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Pään pituus L ₁	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500