

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261106 20/16
GTIN	4045197655493
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 2
Pään pituus L ₁	16 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
ISO-koodi pidin	SVHBR/L 2020K16
Aluslevy	269005 8
Terän koko	16 mm
Varren koko	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500