

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261108 25/16
GTIN	4045197653635
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	25 mm
Aluslevy	269005 8
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Pään pituus L ₁	33 mm
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 2525M16
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

TarvikkeetPrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500