



Rengasmutteri, Kierteen Ø: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	086477 M20
GTIN	2050001741837
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Huomautus:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Paino	0,86 kg
Kierteen Ø	M20
Kokonaiskorkeus F	90 mm
Sisä-Ø rengas A	50 mm
Laipan Ø tuki C	50 mm
Kierteen pituus mutteri E	20 mm
Ulko-Ø rengas B	90 mm

Mitta D	20 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	6 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi