

Garant
eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 16/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273830 16/2
GTIN	4045197515926
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5x pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalualetta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L_4	16 mm
Ruuvi	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Pään pituus L_1	30,5 mm
Pistoleveys w	2 mm
Pistosyvyys t_{\max}	10 mm
Kokonaispituus L	77,5 mm
Sarja	Eco
Varren leveys b	16 mm
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279815 5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600