

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261111 20/16
GTIN	4045197655868
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 2
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	31 mm
ISO-koodi pidin	SVVBN 2020K16
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	10 mm
Aluslevy	269005 8
Varren koko	20 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500