

**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11 mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	261109 16/11
GTIN	4045197655790
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Varren koko	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	21,5 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SVJBR/L 1616H11
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500