

Garant
eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/3Lmm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273835 25/3L
GTIN	4045197612175
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta. 12,5×w (**pistosyvyys 37,5 mm asti**)

Huomautus:

Maksimaalinen \varnothing = rajoitettu työkappale- \varnothing mallin vuoksi.

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria.

Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L_4	26,5 mm
Pistoleveys w	3 mm
Pään pituus L_1	54 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Pistosyvyys t_{\max}	37,5 mm
Kokonaispituus L	125,5 mm

Sarja	Eco
enimmäis-Ø	75 mm
Varren leveys b	25 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
-------------------------	----------