

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261111 25/16
GTIN	4045197655875
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	12,5 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	39 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SVVBN 2525M16
Terän koko	16 mm
Aluslevy	269005 8
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Varren koko	25 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500