

**Garant****eco-pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 16/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273836 16/3
GTIN	4045197517333
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta. 8×w

**Huomautus:**

Maksimaalinen  $\varnothing$  = rajoitettu työkappale- $\varnothing$  mallin vuoksi.

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria.

Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

**Tekninen kuvaus**

Pistosyvyys $t_{\max}$	25 mm
Pään pituus $L_1$	43 mm
Ruuvi	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Pistoleveys w	3 mm
Toimintaleveys $L_4$	16 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Sarja	Eco

enimmäis-Ø	50 mm
Varren leveys b	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279815 5
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600