

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261107 16/11
GTIN	4045197655721
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Pään pituus L <sub>1</sub>	13 mm
ISO-koodi pidin	SVHBR/L 1616H11
Varren koko	16 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	20 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	100 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500