

**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261120 16/11
GTIN	4960664585557
Tuoteluokka	25U

**Kuvaus****Malli:**

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

ISO-koodi pidin: A16Q SVUBR/L11

Katkaisu-/erotuskohta: 16 mm

Asetuskulma κ: 93 astetta

Sopiva kääntöterä: VB.. 1103..

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 20 mm

**Tekninen kuvaus**

Katkaisu-/erotuskohta	16 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	16 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
ISO-koodi pidin	A16Q SVUBR/L11
Kääntöterän ruuvi	269022 6
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	65 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm

Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269409
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	269022 6