

HOLEX®**TCMT 110204 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261020 HBX130
GTIN	4045197671240
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TCMT 110204 Sarjassa 10 kpl. HBX130 Laji: HBX130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 3,75 mm
Syöttö f : 0,06 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 3,75 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
lastunmurtaja	MM
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,06 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HBX130
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Kääntöteräjärjestys	Neutraali