

Garant**Teränpidin kovera otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 43/60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273820 43/60
GTIN	4045197500243
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800 – 273811 kanssa.

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 9.

Huom:

Ilman kiinnitysrivejä (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

Teknologia-arvoja on alennettava 30–50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{max} : 13 mm

Tekninen kuvaus

enintään 1. piston Ø D_2	60 mm
----------------------------	-------

enimmäistyöstösyvyys t_{\max}	13 mm
vähintään 1. piston $\varnothing D_1$	43 mm
Käyttötapa	Oikea
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Kiinnitysruuvi	279910