

**Garant**
**eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 16/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	273830 16/3
GTIN	4045197515957
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**
**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa  $t_{\max}$  (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työ kappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon  $t = 24,5\text{ mm}$  asti.

**Tekninen kuvaus**

Ruuvi	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Toimintaleveys $L_4$	16 mm
Pistoleveys w	3 mm
Pistosyvyys $t_{\max}$	15 mm
Pään pituus $L_1$	31,5 mm
Kokonaispituus L	78,5 mm
Sarja	Eco
Varren leveys b	16 mm
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279815 5
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600