

HOLEX®**TCMT 16T308 Sarjassa 10 kpl., Laji: HBX020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

TCMT 16T308 Sarjassa 10 kpl. HBX020 Laji: HBX020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 3,75 mm
Syöttö f : 0,06 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 300 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 300 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PM
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 3,75 mm
Syöttö f	0,06 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HBX020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Sarja	Kääntöteränpidin
Sarja	Teräpää
Sarja	SisäSORVAUSpidin
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Kääntöteräjärjestys	Neutraali