

Garant**Weldonistukka, muoto ADB, SK 40 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 16mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	300230 16
GTIN	4045197282958
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

GARANT –Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min⁻¹.**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	SK 40 A = 100
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitettiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40

Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16