



## Rengasruuvi, Kierteen Ø: M24



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086472 M24
GTIN	2050001741790
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

**Huomautus:**

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

### Tekninen kuvaus

Laipan Ø tuki C	50 mm
Sisä-Ø rengas A	50 mm
Kokonaiskorkeus F	90 mm
Kierteen pituus mutteri E	20 mm
Paino	0,9 kg
Ulko-Ø rengas B	90 mm
Kierteen Ø	M24

Kierrepituus	36 mm
Mitta D	20 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	8 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi