

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SVHBR/L 2020K16
Aluslevy	269005 8
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Pään pituus L ₁	16 mm
Terän koko	16 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kokonaispituus L	125 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Aluslevy Tyyppi 8

269005 8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500