

**Garant****eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273830 20/3
GTIN	4045197515964
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa  $t_{\max}$  (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalualetta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon  $t = 24,5\text{ mm}$  asti.

**Tekninen kuvaus**

Pistosyvyys $t_{\max}$	15 mm
Ruuvi	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Toimintaleveys $L_4$	21,5 mm
Pään pituus $L_1$	34,5 mm
Pistoleveys w	3 mm
Kokonaispituus L	93,5 mm
Sarja	Eco
Varren leveys b	20 mm
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	kyllä
akselialinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
Momenttiruuvitaltaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25	674248 TX25
Kiinnitysruuvi Tyyppi 6	279815 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kristysmomentti 1600 cNm	659957 1600