

**Garant****eco-pistosorvauspidin, Vasen, Varren leveys / pistoleveys w: 20/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273831 20/6
GTIN	4045197576255
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

**Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa  $t_{\max}$  (5x pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalupäätä. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon  $t = 24,5\text{ mm}$  asti.

**Tekninen kuvaus**

Pistosyvyys $t_{\max}$	30 mm
Pään pituus $L_1$	40,5 mm
Ruuvi	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Toimintaleveys $L_4$	21,5 mm
Pistoleveys w	6 mm
Kokonaispituus L	99,5 mm
Sarja	Eco
Varren leveys b	20 mm
Käyttötapa	Vasen

Sisäjähdytys	kyllä
akselialinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659906 1600
Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	279815 7
8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX30	674248 TX30
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm	659957 1600