

Garant**eco-pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 25/3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273830 25/3 |
| GTIN | 4045197515971 |
| Tuoteluokka | 21W |

Kuvaus**Malli:**

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Huomautus:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT Master eco -kiinnikkeitä nro 319006 – 319136.

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa t_{\max} (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkalua. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon $t = 24,5\text{ mm}$ asti.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Pistoleveys w | 3 mm |
| Pään pituus L_1 | 34,5 mm |
| Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Toimintaleveys L_4 | 26,5 mm |
| Pistosyvyys t_{\max} | 15 mm |
| Kokonaispituus L | 106 mm |
| Sarja | Eco |
| Varren leveys b | 25 mm |
| Käyttötapa | Oikea |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Sisäjähdytys | kyllä |
| aksiaalinen pisto mahdollinen | ei |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 6 | 279815 6 |
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX25 | 674248 TX25 |
| 8 mm:n terä, magneetti1/4 tuuman Bit-kiinnitys Kokonaispituus 50 mm | 659874 50 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |