

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261106 12/11
GTIN	4045197655462
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Varren koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
ISO-koodi pidin	SVHBR/L 1212F11
Toimintaleveys L ₄	16 mm
Pään pituus L ₁	13 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500