

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	6 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	80 mm
Varren koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	SVBN 1212F11
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	18,5 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500