

**VBMT 110304, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261174 CA510
GTIN	4960664699797
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 450 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
lastunmurtaja	HQ
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä