



Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	261121 32/16
GTIN	4960664585625
Tuoteluokka	25U

Kuvaus

Malli:

Virtaviivainen lastukanava lastujen tehokasta poistoa, pienempää tärinää ja vakaata työstöä varten.

Sisäjähdytys: kyllä

varren Ø D_s: 32 mm

ISO-koodi pidin: A32S SVUBR/L16

Katkaisu-/erotuskohta: 32 mm

Asetuskulma κ: 93 astetta

Sopiva kääntöterä: VB.. 1604..

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 40 mm

Tekninen kuvaus

Aluslevyn ruuvi	269014 1
Keskisiirto L ₃	28 mm
Kääntöterän ruuvi	269022 7
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Ulkonema L ₁	130 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
ISO-koodi pidin	A32S SVUBR/L16
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Aluslevy	269006 1

Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
varren Ø D ₅	32 mm
Käyttötapa	Vasen
SisäSORvaussyvyys enint.	5×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORvauspidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269411
Aluslevyn ruuvi	269203
Aluslevy	269055
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, varsi E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Aluslevy Tyyppi 1	269006 1
Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	269022 7
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	269014 1