

**VBMT 110304, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261174 CA6525
GTIN	4960664492336
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
lastunmurtaja	HQ
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä