

Garant

Mikro-kierteitystyökalu, täysprofiili 60°, sisäpuolinen, vasenkätinen, L1 = 16 mm, Ø D_{min} / Nousu: 6,3/1 mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270410 6,3/1
GTIN	4045197467621
Tuoteluokka	21I

Kuvas**Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	6 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6H
Kärjen-keskiön etäisyys L ₃	2,9 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y	0,7 mm
Vähimmäissyöttö h _{min}	0,58 mm
Vähimmäis-Ø D _{min}	6,3 mm
Sarja	Micro
Ulkonema L ₁	16 mm
Tuotenimen määrite	L ₁ = 16 mm
Kylkikulma	60 astetta
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	MF

Tuotetyyppi

Kierresorvaustyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		