

Garant

**Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavareíillä, SK 40 A = 130, Kiinnitys-
Ø D1: 32mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	300271 32
GTIN	4045197645999
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

GARANT –

Kaikki varret kovanorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min⁻¹.

Suljettavat jäähdytyskanavareíät.**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	32
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	130 mm
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	SK 40 A = 130
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB

Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309900 32