

**VBMT 110308, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VBMT 110308 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: HQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 140 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	HQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 450 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä