

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 261130 25/16  |
| GTIN         | 4045197653659 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 269028 8                        |
| Terän koko                             | 16 mm                           |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 17 mm                           |
| ISO-koodi pidin                        | A25R SVQBR/L16                  |
| Pään pituus L <sub>1</sub>             | 40 mm                           |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 32 mm                           |
| Sopiva kääntöterä                      | VB.. 1604..                     |
| Kokonaispituus L                       | 200 mm                          |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 23 mm                           |
| Asetuskulma κ                          | 107,5 astetta                   |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 25 mm                           |
| Standardi                              | DIN 8024                        |
| Käyttötapa                             | Oikea                           |
| Sisäorvaussyvyys enint.                | 3xD                             |
| Sisäjähdytys                           | kyllä                           |
| Käyttö                                 | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |
| Tuotetyyppi                            | Sisäorvauspidin                 |

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500