

## Garant

**Aksiaalinen pistotyökalu, ulkop. oikeakätinen, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W:  
6,2/3mm**



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270350 6,2/3
GTIN	4045197467157
Tuoteluokka	211

### Kuvaus

#### Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

### Tekninen kuvaus

Varren Ø d	6 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	6 mm
Vähimmäis-Ø $D_{min}$	6,2 mm
Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$	2,95 mm
Säde r	0,1 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	15 mm
Tuotenimen määrite	$L_1 = 15$ mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		