

**Garant****Weldonistukka, muoto ADB, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300275 8
GTIN	4045197283092
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**GARANT –**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	8
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspulttiMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspulttiMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
KiinnityspulttiMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
KiinnityspulttiMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
	308820 40

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308830 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettäivistetty Sopii ISO-varteen 40

308700 40

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 8 mm

309900 8