

**Rengasruuvi, Kierteen Ø: M30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086472 M30
GTIN	2050001741806
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus**Malli:**

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Huomautus:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Kierteen pituus mutteri E	24 mm
Ulko-Ø rengas B	108 mm
Kierteen Ø	M30
Laipan Ø tuki C	65 mm
Sisä-Ø rengas A	60 mm
Kokonaiskorkeus F	109 mm
Paino	1,7 kg

Kierrepituus	45 mm
Mitta D	24 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	12 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi