

**VBMT 110308, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

VBMT 110308 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: HQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
lastunmurtaja	HQ
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä