

Garant

Kierresorvaustyökalu, täysprofiili 60°, sisäpuolinen, oikeakätinen, L1 = 16 mm, Ø Dmin / Nousu: 5,4/0,5mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270400 5,4/0,5
GTIN	4045197467478
Tuoteluokka	21I

Kuvaus**Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	6 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6H
Vähimmäissyöttö h_{min}	0,29 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y	0,4 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L_3	1,9 mm
Vähimmäis-Ø D_{min}	5,4 mm
Ulkoneman pituus L_1	16 mm
Tuotenimen määrite	$L_1 = 16$ mm
Kylkikulma	60 astetta
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	MF
Tuotetyyppi	Kierresorvaustyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		