

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261131 20/11
GTIN	4045197656124
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
ISO-koodi pidin	A20R SVQBR/L11
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	25 mm
Pään pituus L_1	20,5 mm
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L_3	13 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L_2	19 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D_s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500