

**Garant****Weldonistukka, muoto ADB, SK 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300275 12
GTIN	4045197283115
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**GARANT –**

Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	160 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
	308630 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm)  
Sopii ISO-varteen 40

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN  
69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308605 40

KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm)  
Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm

309900 12