

Garant

45°:n kääntökappale ja viistotyökalu, sisöp. vasenk., L1 = 15 mm, Ø Dmin: 6,2 mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270398 6,2
GTIN	4045197588784
Tuoteluokka	211

Kuvaus

45°:n kääntökappale ja viistotyökalu, sisöp. vasenk. 6,2 mm
Varren Ø d: 6 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L_3 : 2,95 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max} : 1,75 mm
Säde r: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	6 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	1,75 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L_3	2,95 mm
Vähimmäis-Ø D_{min}	6,2 mm
Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Säde r	0,2 mm
Tuotenimen määrite	$L_1 = 15$ mm