

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261131 25/16
GTIN	4045197653666
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVQBR/L16
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500