

HOLEX®
Weldon-istukka, muoto AD, SK 40 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 10 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	300260 10
GTIN	4045197143839
Tuoteluokka	32A

Kuvaus
Malli:

Ballufchip-poraus.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308810 / 308830.

Standardi: DIN 6359

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: AD

 Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 3 µm

Ulko-Ø D: 35 mm

Varakiinnitysruuvi 309900: 10

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi 309900	10
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulko-Ø D	35 mm
Sovitin	SK 40 A = 100
Standardi	DIN 6359

Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC

Tarvikkeet

Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308812 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
	308810 40

Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK

Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308801 40

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308795 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40

308720 40

Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40

308625 40

Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308620 40

Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40

308600 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308615 40

Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

308650 40

Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK

308830 40

Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M

308670 40M