



LED-EX-taskulamppu sis. paristot, Tyyppi: 3AA



Tilaustiedot

Tilausnumero	081521 3AA
GTIN	032705100143
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu taskulamppu, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.

Tehokkaat LED-lamput ovat iskunkestäviä, pöly- ja vesitiiviitä.

LED-heijastintekniikka. LED-käsi- ja kypäränlamppu on valmistettu paloa hidastavista materiaaleista. Laaja kohdevalo, ihanteellinen palontorjuntaan ja äärimmäiseen kylmyyteen.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Valaisuaika	8 h
Pään Ø	35 mm
Kotelon väri	GREY
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 0
ATEX-vyöhyke	vyöhyke 20
Paristotyyppi	Mignon, AA
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Valovirta	150 lm
Paino	139 g
IP-suojausluokka	IP 67

Kokonaispituus	135 mm
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Valokeilan laajuus	95 m
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081559 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081554 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081551 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081553 LR6
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081552 LR6