


Garant**Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak., HB7020, Nousu: 0,75mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	270702 0,75
GTIN	4045197369314
Tuoteluokka	21J

Kuvaus

Malli:**Täysprofiiliterä 60°** DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6g, mukaisille ulkokierteille.

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Kierteennousu	0,75 mm
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7020
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	MF-LH

Kierrettyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	120 m/min	N
jatkuva	sopii rajoituksin		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		