

Garant

**Aksiaalinen pistotyökalu, sisäp. Vasenkätinen, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W:
6,2/2,5mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	270365 6,2/2,5
GTIN	4045197467294
Tuoteluokka	211

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	6 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	5 mm
Vähimmäis-Ø D_{min}	6,2 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L_3	2,95 mm
Säde r	0,1 mm
Ulkoneman pituus L_1	15 mm
Tuotenimen määrite	$L_1 = 15$ mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		