

**Garant**

**Kierresorvaustyökalu, täysprofiili 60°, sisäpuolinen, oikeakätinen, L1 = 16 mm, Ø Dmin / Nousu: 6,5/1,25mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270400 6,5/1,25
GTIN	4045197467508
Tuoteluokka	211

**Kuvas****Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

**Tekninen kuvaus**

Vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	6,5 mm
Vähimmäissyöttö h <sub>min</sub>	0,72 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6H
Varren Ø d	6 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L <sub>3</sub>	2,9 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys Y	0,9 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	16 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>1</sub> = 16 mm
Kylkikulma	60 astetta
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	MF
Tuotetyyppi	Kierresorvaustyökalu

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		