

**Garant**

**Kierresorvaustyökalu, täysprofiili 60°, sisäpuolinen, oikeakätinen, L1 = 16 mm, Ø Dmin / Nousu: 3,2/0,7mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270400 3,2/0,7
GTIN	4045197467416
Tuoteluokka	211

**Kuvaus****Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

**Tekninen kuvaus**

Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$	0,9 mm
Vähimmäis-Ø $D_{min}$	3,2 mm
Varren Ø $d$	4 mm
Kierrekärjen-otsan etäisyys $Y$	0,5 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6H
Vähimmäissyöttö $h_{min}$	0,41 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	16 mm
Tuotenimen määrite	$L_1 = 16$ mm
Kylkikulma	60 astetta
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	MF
Tuotetyyppi	Kierresorvaustyökalu

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	150 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		